

Advanced

Петли быстрого монтажа







Петли быстрого монтажа Firmax Advanced







Диаметр чашки



Межосевое расстояние



Толщина фасада



Регулировка по горизонтали



Регулировка по вертикали



Регулировка по глубине



Угол открывания



Регулировка доводчика



Встроенный доводчик



Открываний закрываний




Сертификат качества



30 часов в камере соляного тумана



- угол открывания 110°
- для фасадов 16 26 мм глубина чашки петли 11,5 мм
- упаковка 200 шт.



NUMBUNAJISHASI (DVI A LA	иальная фуга (А)
--------------------------	--------------------

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

Минимальный зазор межлу корпусом (Т)

William adop wexty kopilyoom (E)												
	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
K=5	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
K=6	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

S = Толщина боковины корпуса

D = Наложение фасада

T = Толщина фасада К = Дистанция до чашки

А = Фуга


L = 3a3op

Н = Высота монтажной планки











< > H	
D	H=3+K-(D)
A	T



Артикул
FRM0130
FRM0130.1
FRM0130.P


Артикул
FRM0131
FRM0131.1
FRM0131.P

Тип петли	Артикул
с доводчиком	FRM0132
без доводчика	FRM0132.1
без пружины	FRM0132.P



Угловая (+30°)







Тип петли	Артикул
с доводчиком	FRM0133
без доводчика	FRM0133.1
без пружины	FRM0133.P

Угловая (+45°)









Тип петли	Артикул
с доводчиком	FRM0134
без доводчика	FRM0134.1
без пружины	FRM0134.P

Угловая (+90°)






Диапазон регулировки параметра L (-0,5мм до +3мм)







- угол открывания 55°
- для фасадов 14 26 ммглубина чашки петли 11,5 ммупаковка 200 шт.








Тип петли	Артикул
с доводчиком	FRM0137







- угол открывания 160°
- для фасадов 18 28 мм
- глубина чашки петли 11,8 мм
- упаковка 100 шт.








Тип петли	Артикул
с доводчиком	FRM0136
без доводчика	FRM0136.1
без пружины	FRM0136.P



Установка петли

Фасад с монтажной планкой H=0 обеспечивает зазор в 1мм, позволяющий устанавливать выдвижные ящики внутрь корпуса мебельного изделия


Тип петли	E (MAX)	F (90°)
Накваниая	52.2	1.0



Минимальная фуга (A min)

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


Вышеуказанные значения рассчитаны при условии граней фасада с углом в 90°




для фасадов: 10 - 20 мм



- угол октрывания: 105° глубина чашки петли: 7,8 мм
- для фасадов: 10 20 мм
- упаковка 200 шт.





Минимальная фуга (А)

	T =	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K=	A =	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8
K=	A =	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8
K=	A =	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7
K=	A =	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7

Минимальный зазор между корпусом (L)

	T =	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K=	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K=	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0
K=	L=	0.2	0.4	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0
K=	L=	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.6	2.8

S = Толщина боковины корпуса

D = Наложение фасада T = Толщина фасада

К = Дистанция до чашки

А = Фуга

L = Зазор


Н = Высота монтажной планки

















Тип петли	Артикул
с доводчиком	FRM0130.10


Тип петли	Артикул
с доводчиком	FRM0131.10


Тип петли	Артикул
с доводчиком	FRM0132.10

для фасадов: 19 - 35 мм



- угол октрывания: 95° глубина чашки петли: 11,5 мм упаковка 200 шт.





Минимальная фуга (А)

	T =	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32 - 35
K = 3	A =	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2.2	3.2	4.1	5.0	6.0	7.0 - 10
K = 4	A =	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.5	3.5	4.4	5.3	6.3 - 9.1
K = 5	A =	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	2.0	2.9	3.7	4.7	5.6 - 8.4
K = 6	A =	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	2.3	3.2	4.1	5.0 - 7.8
K = 7	A =	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.8	2.7	3.6	4.4 - 7.0
K = 8	A =	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.4	1.6	2.2	3.1	3.9 - 6.5
K = 9	Α=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.6	3.4 - 6.0


Минимальный зазор между корпусом (L)


	T =	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32 - 35
K = 3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 - 0.0
K = 4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 - 0.0
K = 5	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5 - 0.7
K = 6	L=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5 - 1.7
K = 7	L=	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5 - 2.7
K = 8	L=	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5 - 3.7
K = 9	L=	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5 - 4.7















Тип петли	Артикул
с доводчиком	FRM0130.35

Тип петли	Артикул
с доводчиком	FRM0131.35

Тип петли	Артикул
с доводчиком	FRM0132.35

Монтажные планки для петель Firmax Advanced


Крестовая монтажная планка с регулировкой по высоте



под саморез

Высота	Артикул
0	FRM0139.H0/1
2	FRM0139.H2/1
4	FRM0139.H4/1


Крестовая монтажная планка



под саморез

Высота	Артикул
0	FRM0139.H0/4
2	FRM0139.H2/4
4	FRM0139.H4/4


Крестовая монтажная планка с регулировкой по высоте



с предустановленными евровинтами

Высота	Артикул
0	FRM0139.H0/2
2	FRM0139.H2/2
4	FRM0139.H4/2


Крестовая монтажная планка



с предустановленными евровинтами

Высота	Артикул
0	FRM0139.H0/5
2	FRM0139.H2/5
4	FRM0139.H4/5
9	FRM0139.H9/5
18	FRM0139.H18/5

Прямая монтажная планка



под саморез

Высота	Артикул
0	FRM0139.H0/3
2	FRM0139.H2/3
4	FRM0139.H4/3

Накладки декоративные

Накладка на плечо петли




Артикул	Норма упаковки
FRM0138/2	1000 шт.

Накладка на чашку петли



Артикул	Норма упаковки
FRM0199	5000 шт.

Ограничитель угла открывания



Артикул	Норма упаковки
FRM0139.A	5000 шт.

^{*} Ограничивает угол открывания петли до 85 градусов


Толкатели врезные Firmax







Артикул	Цвет	Магнитный держатель
FRM0093/1.41	темно-серый	нет
FRM0093/1.43	светло-серый	нет
FRM0093/2.41	темно-серый	да
FRM0093/2.43	светло-серый	да

Установка врезного толкателя





Врезной толкатель





Врезной толкатель с магнитным держателем






Толкатели накладные Firmax






Артикул	Цвет	Магнитный держатель
FRM0094/1.41	темно-серый	нет
FRM0094/1.43	светло-серый	нет
FRM0094/2.41	темно-серый	да
FRM0094/2.43	светло-серый	да

Установка накладного толкателя



Накладной толкатель



Накладной толкатель с магнитным держателем

